


ライン真空フィルタ（LV-フィルタ）

- ✓ 完璧なフィルタリング機能 ▷ 真空発生器の性能維持・寿命延長
- ✓ チューブを挿し込むだけのワンタッチ接続 ▷ 簡単取付
- ✓ 透明PC材ハウジング ▷ フィルタエレメント状態確認が容易
- ✓ フィルタエレメント別途注文可能 ▷ 経済的なメンテナンス



仕様

品番	チューブ径 (O.D)	濾過精度(μ)	濾過面積(mm2)	使用温度	重量(g)	フィルタエレメント品番
VTF-0706	6	10	7.5	0℃～+60℃	25	VTFE-0706
VTF-1208	8	10	12.5	0℃～+60℃	39.5	VTFE-1208



[単位: mm]

品番	L	D1	D2	F1	F2
VTF-0706	55.5	Ø 6	Ø 18.5	10	20
VTF-1208	65.2	Ø 8	Ø 22.5	14	44

ライン真空フィルタ（LV-フィルタ）

VTF06 - IN / VTF38 - IN


- ✓ 優れたフィルタリング機能（20ミクロン）
- ✓ 透明材質ハウジング（フィルタエレメント状態確認が容易）
- ✓ バープ継手形方式：VTF06-IN
- ✓ オネジ、メネジ形Gネジ方式：VTF38-IN




仕様

品番	ポート径	内部容積 (cm³)	濾過精度(μ)	材質	使用温度	重量(g)
VTF06-IN	Ø 4 (内径)	4	20	PP、PE	0℃～80℃	4
VTF38-IN	3/8"	20	20	PP、PE	0℃～80℃	14

VTF06 - IN



VTF38 - IN



[単位: mm]

タートルフィルタ

- ✓ 完璧なフィルタリング機能 ▷ 真空発生器の性能維持・寿命延長
- ✓ 高容量の折りたたみ型フィルタエレメント ▷ 最小の維持費用
- ✓ コンパクトデザイン ▷ 設置高さが低く空間的制約が最小
- ✓ 透明材質フィルタカバー ▷ フィルタエレメント状態確認が容易
- ✓ フィルタエレメント別途注文可能 ▷ 経済的なメンテナンス
- ✓ フィルタエレメントの洗濯、再使用可能（2～3回、PE材質のみ）



品番表示




VTF34 - 2

① ②

① モデル	② エレメント材質
VTF38	2 - ポリエステル(PE)
VTF12	
• VTF34	

仕様

品番	ポート径	内部容積(cm³)	濾過精度(μ)	材質	使用温度	重量(g)	フィルタエレメント品番
VTF38 - 2	G3/8"	35	ポリエステル:5	PA	-26℃～+104℃	0.08	VTFE342
VTF12 - 2	G1/2"	150		PC		0.22	VTFE502
VTF34 - 2	G3/4"	160		PE		0.2	VTFE502



[単位: mm]

品番	L1	L2	L3	L4	L5	L6	G
VTF38-2	37	33	50	13.5	10	30	G3/8"
VTF12-2	57	52	76	19	10	47	G1/2"
VTF34-2	57	52	76	19	10	47	G3/4"